

Produkt-Information



CLEAN QUICK soft/d - wassermischbar -

Waschmittel für Gummitücher, Farbkästen, Raket, Gegendruckzylinder und Anlagenteile; auch für Gummituchwaschmaschinen

Besonderheiten:

Flammpunkt >150°C
eingetragen in der Liste der zulässigen Produkte der Wasch- und Reinigungsmittel für den Offsetdruck (Herausgeber: BG Druck- und Papierverarbeitung)

Verarbeitung:

Clean Quick soft/d in einen Eimer (nicht PVC oder OS) einfüllen.
1. Schritt: Mit feuchtem Schwamm oder Lappen Clean Quick soft/d auftragen.
2. Schritt: Nicht rubbeln. Einwirken lassen (je nach Farbe und Auflage 1-5 Minuten)
3. Schritt: Mit wasserfeuchtem Lappen abwischen. Lappen dabei häufig wenden, um Pinseleffekt zu vermeiden.

Clean Quick soft/d ist mit Wasser mischbar. Die entstehende Emulsion ist jedoch nicht beständig. Das Gemisch mit Wasser ist vor jedem Gebrauch kräftig zu rühren oder zu schütteln. Es ist empfehlenswert nur soviel anzusetzen, wie benötigt wird.

Verbrauch:

Weniger ist Mehr ! (je nach Verschmutzung)

Hinweise:

Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde
pH-Wert: n. a.
Inhaltsstoffe: Gemisch aus Fettsäureestern
WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße:

1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: entfällt
UBA-Nummer: 4472 3005
Zulassung Schweiz: Giftklassefrei / BAG T Nr. 610200
Artikel-Nummer: 60405499

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.